

Garant**Agenți de etanșare pentru fileturi 5GP77, Cuprins: 50ml****Date comandă**

Numărul de comandă	GG8066 50
GTIN	4067263136477
Clasa articolului	00N

Descriere**Execuție:**

Agenții de etanșare pentru filete împiedică scurgerile mediilor gazoase și lichide. Utilizările tipice ale agenților de etanșare pentru filete sunt, printre altele, etanșarea filetelor metalice conice și a pieselor de conectare.

Tip **5GP77**. Etanșează îmbinările filetate de țevi conice/cilindrice de până la R3 inch, de ex., sistemele de conducte de gaz. Rezistent la căldură.

Caracteristică:

Conținut: 3 buc.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

Descriere tehnică

Culoarea	galben
Demontare	cu sculă normală
Densitate	1,09 g/cm ³
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C

Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Joc maxim	0,35 mm
Serie	GreenPlus
Vâscozitate dinamică	20000 - 40000 mPas
Rezistența la funcționare conform recomandat pentru material	3 - 6 h
recomandat pentru domeniu de utilizare	Metal
recomandat pentru domeniu de utilizare	Etanșare pentru țevi
recomandat pentru domeniu de utilizare	Filet de țevă
Moment de rupere minim	20 - 30 Nm
Bază chimică	Ester de metacrilat
Cantitate de umplere	50 ml
Pentru mărimea de filet în inch	3 inch
Clasă de rezistență	rezistență superioară
Rezistența manuală după	5 - 15 min
Pentru mărimea de filet M până la	M80
Temperatură de depozitare	5 - 23 °C
Valabilitate de la data producției	24 lună
Forma	lichid
Punct de aprindere	100 °C
Caracteristici	fără marcă
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Tip produs	Substanță de etanșare

Accesorii

Agenți de etanșare pentru filete5GP77 Conținut 50 ml

088066 50