

Garant**Agenți de etanșare pentru fileturi 5GP42, Cuprins: 50ml****Date comandă**

Numărul de comandă	GG8064 50
GTIN	4067263136453
Clasa articolului	00N

Descriere**Execuție:**

Agenții de etanșare pentru filete împiedică scurgerile mediilor gazoase și lichide. Utilizările tipice ale agenților de etanșare pentru filete sunt, printre altele, etanșarea filetelor metalice conice și a pieselor de conectare.

Tip **5GP42**. Material de etanșare pentru piese cu fileturi din instalațiile hidraulice sau pneumatice, respectiv pentru piese de conectare. Protecție eficientă împotriva uleiului, apei, hidrocarburilor și produselor chimice.

Caracteristică:

Conținut: 3 buc.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

Descriere tehnică

Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Joc maxim	0,15 mm
Moment de rupere minim	15 - 25 Nm

Rezistența manuală după	10 - 20 min
Pentru mărirea de filet în inch	3/4 inch
Clasă de rezistență	rezistență medie
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Vâscozitate dinamică	400 - 800 mPas
Pentru mărirea de filet M până la	M26
recomandat pentru material	Metal
Forma	lichid
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Densitate	1,08 g/cm ³
Serie	GreenPlus
Demontare	cu sculă normală
Culoarea	maro
Cantitate de umplere	50 ml
Bază chimică	Ester de metacrilat
Punct de aprindere	100 °C
Rezistența la funcționare conform	3 - 6 h
Valabilitate de la data producției	24 lună
Temperatură de depozitare	5 - 23 °C
Tip produs	Substanță de etanșare

Accesorii

Agenți de etanșare pentru filete5GP42 Conținut 50 ml

088064 50