

Garant**Agenți de etanșare pentru suprafețe 5GP74, Cuprins: 50ml****Date comandă**

Numărul de comandă	GG8067 50
GTIN	4067263136484
Clasa articolului	00N

Descriere**Execuție:**

Material de etanșare care, în absența contactului cu aerul, se întărește între suprafețele metalice strânse.

Tip **5GP74**. Pentru etanșarea flanșelor și suprafețelor. Se întărește rapid, formând o peliculă ușor flexibilă de substanță de etanșare.

Caracteristică:

Conținut: 3 buc.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

Descriere tehnică

Rezistența manuală după	5 - 20 min
Joc maxim	0,25 mm
Demontare	cu sculă normală
Punct de aprindere	100 °C

recomandat pentru domeniu de utilizare	Îmbinare cu flanșă
recomandat pentru domeniu de utilizare	Etanșare de suprafață
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Temperatură de depozitare	5 - 23 °C
Clasă de rezistență	rezistență medie
Valabilitate de la data producției	24 lună
Cantitate de umplere	50 ml
Densitate	1,09 g/cm ³
Forma	lichid
Vâscozitate dinamică	23000 - 35000 mPas
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Caracteristici	rezistență la apă
Bază chimică	metacrilat anaerob
Culoarea	portocaliu
recomandat pentru material	Metal
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Rezistența la funcționare conform	3 - 6 h
Moment de rupere minim	10 - 20 Nm
Tip produs	Substanță de etanșare

Accesorii

Agenți de etanșare pentru suprafețe5GP74 Conținut 50 ml

088067 50