

**Garant****Agenți de etanșare pentru suprafețe 5GP73, Cuprins: 50ml****Date comandă**

Numărul de comandă	GG8068 50
GTIN	4067263136491
Clasa articolului	00N

**Descriere****Execuție:**

Material de etanșare care, în absența contactului cu aerul, se întărește între suprafețele metalice strânse.

Tip **5GP73**. Etanșare de suprafață tixotropă, de rezistență medie, pentru etanșarea pieselor metalice filetate. Etanșarea capacelor, flanșelor și suprafețelor. Se întărește rapid, formând o peliculă ușor flexibilă de substanță de etanșare.

**Caracteristică:**

Conținut: 3 buc.

**Notă:**

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

**Descriere tehnică**

Culoarea	verde
Bază chimică	metacrilat anaerob
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Clasă de rezistență	rezistență medie

Vâscozitate dinamică	35000 - 60000 mPas
Forma	lichid
Punct de aprindere	100 °C
Cantitate de umplere	50 ml
recomandat pentru domeniu de utilizare	Etanșare de suprafață
recomandat pentru domeniu de utilizare	Îmbinare cu flanșă
Valabilitate de la data producției	24 lună
recomandat pentru material	Metal
Caracteristici	Rezistent la ulei
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Caracteristici	rezistență la apă
Densitate	1,11 g/cm <sup>3</sup>
Temperatură de depozitare	5 - 23 °C
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Moment de rupere minim	10 - 20 Nm
Serie	GreenPlus
Rezistența manuală după	5 - 15 min
Joc maxim	0,2 mm
Rezistența la funcționare conform	3 - 6 h
Tip produs	Substanță de etanșare

## Accesorii

Agenți de etanșare pentru suprafețe5GP73 Conținut 50 ml

088068 50