

Magnet plat cu filet interior, SmCo₅, Ø: 20mm



Date comandă

Numărul de comandă

GG5922 20

GTIN

Clasa articolului

00N

Descriere

Execuție:

- Rezistent la temperaturi de până la maxim 200 °C.
- Suprafață galvanizată, miez magnetic din samariu-cobalt (SmCo₅).
- Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.

Caracteristică:

Conținut: 10 buc.

Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Notă:

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descriere tehnică

Ø

20 mm

Rezistență maximă la temperaturi

200 °C

Bucșă filetată

da

Filet

M4

Greutate

16,5 g

Înălțime cu filet

13 mm

Înălțime	6 mm
Materialul suprafeței	galvanizat
Forță de fixare nominală	90 N
Materialul miezului magnetic	SmCo ₅
Tip produs	Magnet plat

Accesorii

Set de cârlige cu înșurubare cu filet exterior 10 buc. Filet M4	085921 M4
Magnet plat cu filet interior Ø 20 mm	085922 20