

HOLEX**TMSERROR, Comparație granulație: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5880 40
GTIN	4067263137795
Clasa articolului	00N

Descriere**Execuție:**

Valț de șlefuit Ø 100x100 mm cu dispunere în evantai a lamelelor. Orificiu de prindere Ø 19 mm cu canal de pană multiplu.

Similar 568480.

Material abraziv sinusoidal fără muchie tăiată.

Caracteristică:

Conținut: 10 buc.

Funcționare:

Închiderea cu chei diferite înseamnă că o cheie poate deschide și închide **o singură** broască sau un singur butuc și este fabricată în exemplar unic.

Aplicație:

Material abraziv ondulat – pentru mătuire și polizare fără depuneri (similar 568480).

Conținut:

8 Valțuri / Recipiente.

Livrare:

Lacăt cu 3 chei.

Notă:

Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informații de comandă: 1 set = 1 pachet.

Pentru compensarea lățimii în cazul cilindrilor înguști Ø 100x50 mm, se folosește setul de inele distanțiere Cod 568439.

Descriere tehnică

Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Ø cilindrilor	100 mm
Lățime cilindru	100 mm
Caracteristici nume produs	Ø 100×100 mm
Tip produs	Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, din material abraziv

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Lacătînchidere cu chei diferite Ø carcasă 40 mm

085880 40