

**Lacăt de precizie închidere cu chei diferite, Ø carcasă: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă

GG5850 40

GTIN

Clasa articolului

00N

Descriere**Execuție:**

Corp masiv din alamă, mecanism de închidere de precizie, inoxidabil, buclă din oțel călit și cromat, cu blocare dublă.

Seria 217 Karat nu se livrează în variante speciale.

Caracteristică:

Conținut: 10 buc.

Funcționare:

Închiderea cu chei diferite înseamnă că o cheie poate deschide și închide **o singură** broască sau un singur butuc și este fabricată în exemplar unic.

Livrare:

Lacăt cu 2 chei.

Descriere tehnică

Materialul carcasei

Alamă

Sistem de închidere

Mecanism de închidere de precizie inoxidabil

Închidere

închidere cu chei diferite

Compatibil pentru sisteme de închidere

nu

Recomandat pentru inserții

nu

Număr de chei	20
Materialul ramei	Oțel, cromat
Punte întărită	da
Serie	217 carate
Ø puntei	6 mm
Ø carcasă	40 mm
Punte cu blocare dublă	da
Cu acoperire a perforațiilor	nu
Număr lacăte	10
Tip produs	Lacăt

Accesorii

Lacăt de precizie închidere cu chei diferite Ø carcasă 40 mm	085850 40
--	-----------