

Garant**GARANT GreenPlus Power Force, Conținut (ml sau l): 500****Date comandă**

Numărul de comandă	GG8006 500
GTIN	4067263137849
Clasa articolului	00N

Descriere**Execuție:**

Certificate NSF. Se recomandă pentru folosirea în industria alimentară.

Putere extrem de mare de îndepărtare a grăsimii datorită tehnologiei hibrid. Murdăria reziduală de ardere, grăsimile speciale, uleiurile, funinginea, urmele de cauciuc, bitumul, ceara și pastele sunt dizolvate sub acțiunea extractelor de plate și apoi șterse rapid de pe suprafețe, datorită noii tehnologii cu tenside. Recipient pulverizator de 500 ml, 100% din PET reciclat. Poate fi reumplută de mai multe ori.

Power Force este o substanță de curățat apoasă, care nu face spumă, pe bază de materii prime regenerabile. Datorită substanțelor active naturale, murdăria este diluată eficient, fără ca suprafața să fie atacată. Mirosul plăcut, lipsa solvenților și a componentelor organice volatile fac din aceasta partenerul perfect pentru lucrul energic și în siguranță. Power Force reprezintă o alternativă eficientă la solvenți. Pe lângă utilizarea manuală, se poate folosi și în dispozitivele de curățat piese. În acest scop, substanța de curățat poate fi folosită de mai multe ori și susține conceptul de reciclare. Astfel se economisesc nu doar resurse, dar se evită și acumularea de deșeuri. Datorită certificării NSF, substanța de curățat se poate folosi nu doar la mentenanță, ci și în industria alimentară.

- **Nu necesită etichetare.**
- **Se utilizează manual și automat.**
- **Certificat NSF pentru domeniul alimentar.**

Caracteristică:

Conținut: 5 buc.

Descriere tehnică

Conținut	0,5 l
Densitate	1,007 g/cm ³
Forma	lichid
Punct de fierbere	100 °C
Temperatură de depozitare	2 - 35 °C
Execuție	Recipient pentru pulverizator
Culoarea	transparent
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Intervalul de temperatură	2 - 40 °C
Valoare pH	10,5 - 11
Serie	GreenPlus
Tip produs	Soluție de curățare universală

Accesorii

GARANT GreenPlusPower Force Conținut (ml sau l) 500	088006 500
---	------------