

**Pistol cu jet de aer, Lungimea țevii de purjare: 100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG0125 100
GTIN	4067263137917
Clasa articolului	00N

**Descriere****Execuție:**

Pistol din plastic cu jet de aer comprimat, cu țevă fixă îndoită de duză, de 100 mm și Ø 6 mm. Dozare ușoară și prindere bună datorită suprafeței striate.

**Caracteristică:**

Conținut: 10 buc.

**Livrare:**

Inclusiv niplu de îmbinare din oțel Ref. 1/4 inch.

**Notă:**

Pistol recomandat cu jet de aer, găsiți la Cod 080263 H1 și 955750.

**Descriere tehnică**

Valoare debit la 6 bari	250 l/min
Tip produs	Pistol

**Accesorii**

Pistol cu jet de aer Lungimea țevii de purjare 100 mm	080125 100
---	------------