



Lanternă de buzunar cu LED, neagră cu baterii, Tip: 160



Date comandă

Numărul de comandă	GG1533 160
GTIN	4067263137962
Clasa articolului	00N

Descriere

Execuție:

Lanternă cu LED de buzunar, de calitate, durabilă și robustă, din aluminiu eloxat. **Cea mai modernă tehnologie LED cu putere excepțională de iluminare.**

- **Protecție la rostogolire involuntară.**
- **Buton acoperit cu cauciuc.**

Cu cap de lampă **focalizabil.**

Caracteristică:

Conținut: 5 buc.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

Durata de iluminare	9 h
Alimentare cu energie	Cu baterii
Funcție de lanternă de buzunar	Focalizare

Lungimea totală	160 mm
Clasă de protecție IP	IP 54
Tip de baterii	Mignon, AA
Zonă ATEX	nu există
Flux luminos	250 lm
Număr de baterii incluse	10
Tip produs	Lanternă de buzunar

Accesorii

Lanternă de buzunar cu LED, neagră cu baterii Tip 160	081533 160
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081551 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081552 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081553 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081554 LR6
Baterii litiu-metal Dimensiune internațională LR6	081559 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6