

**Lanternă de buzunar cu LED cu baterii, Culoarea: BLACK****Date comandă**

Numărul de comandă	GG1437 BLACK
GTIN	4067263137931
Clasa articolului	00N

Descriere**Execuție:**

Lanternă cu LED de buzunar, de calitate, durabilă și robustă, din aluminiu eloxat. **Cea mai modernă tehnologie LED cu putere excepțională de iluminare.**

- **Protecție la rostogolire involuntară.**
- **Buton acoperit cu cauciuc.**

Cu cap de lampă **focalizabil.**

Disponibil în diferite culori.

Caracteristică:

Conținut: 5 buc.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

Durată de iluminare treapta 2	12 h
Corpuri de iluminat	Modul LED

Număr de baterii incluse	15
Flux luminos	250 lm
Tip de baterii	Micro, AAA
Funcție de lanternă de buzunar	Focalizare
Lungimea totală	143 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Zonă ATEX	nu există
Flux luminos treapta 2	100 lm
Clasă de protecție IP	IP 54
Culoarea carcasei	BLACK
Durata de iluminare	4 h
Ø cap	27 mm
Se livrează cu husă și curea	nu
Tip produs	Lanternă de buzunar

Accesorii

Lanternă de buzunar cu LEDcu baterii Culoarea BLACK	081437 BLACK
Suport pentru baterii Execuție 3AAA	081506 3AAA
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081551 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081552 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081553 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081554 LR3
Baterii litiu-metal Dimensiune internațională LR3	081559 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3