



Lanternă de buzunar cu LED, neagră cu baterii, Tip: 117



Date comandă

Numărul de comandă	GG1533 117
GTIN	4067263137979
Clasa articolului	00N

Descriere

Execuție:

Lanternă cu LED de buzunar, de calitate, durabilă și robustă, din aluminiu eloxat. **Cea mai modernă tehnologie LED cu putere excepțională de iluminare.**

- **Protecție la rostogolire involuntară.**
- **Buton acoperit cu cauciuc.**

Cu cap de lampă **focalizabil.**

Caracteristică:

Conținut: 5 buc.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

Clasă de protecție IP	IP 54
Lungimea totală	117 mm
Tip de baterii	Mignon, AA

Flux luminos	160 lm
Zonă ATEX	nu există
Alimentare cu energie	Cu baterii
Durata de iluminare	5 h
Funcție de lanternă de buzunar	Focalizare
Număr de baterii incluse	5
Tip produs	Lanternă de buzunar

Accesorii

Lanternă de buzunar cu LED, neagrăcu baterii Tip 117	081533 117
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081551 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081552 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081553 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081554 LR6
Baterii litiu-metal Dimensiune internațională LR6	081559 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6