

**HOLEX****Cuplă rapidă Cu filet exterior, Racord filet exterior: 1/4inch****Date comandă**

Numărul de comandă	GG0170 1/4
GTIN	4067263138051
Clasa articolului	00N

**Descriere****Execuție:**

Cuplaje cu închidere rapidă NW 7,2. Debit 1000 l/min (aer). Material alamă (lustruit). Presiune de exploatare: PN 35 bar / temperatură: -20 °C până la +100 °C.

**Caracteristică:**

Conținut 5 bucăți

**Descriere tehnică**

Presiune maximă de lucru	35 bar
Valoare debit	1000 l/min
Racord filet exterior	1/4 inch
Tip produs	Cuplaj

**Accesorii**

Cuplă rapidăCu filet exterior Racord filet exterior 1/4 inch

080170 1/4