



## Lanternă de buzunar cu LED și cu acumulator, Tip: 150



### Date comandă

Numărul de comandă	GG1363 150
GTIN	4067263138037
Clasa articolului	00N

### Descriere

#### Execuție:

Lampă cu LED de buzunar robustă, reîncărcabilă, din aluminiu eloxat. **Comutare în 2 trepte**, cu funcție suplimentară **boost**, oferă **o putere excelentă de iluminare**, pentru toate tipurile de utilizări. Focalizarea cu o singură mână permite reglarea simplă și rapidă a conului de lumină.

- **Monitorizarea încărcării și a descărcării datorită LED-ului colorat de la comutator.**
- **Durată lungă de funcționare cu putere constantă de iluminare.**
- **Mufă de încărcare USB-C.**
- **Protecție la rostogolire involuntară.**
- **Cu cap de lampă focalizabil.**

#### Caracteristică:

Conținut 4 bucăți

#### Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB-C și acumulator. Cu curea de mână.

#### Notă:

Pentru acumulatoare de schimb recomandate, consultați Cod 081365.

## Descriere tehnică

Flux luminos Boost	700 lm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Corpuri de iluminat	Lampă cu LED
Durata de iluminare	1,5 h
Ø cap	28 mm
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Clasă de protecție IP	IP 54
Greutate	95 g
Lungimea totală	144 - 154 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Flux luminos	400 lm
Durată de iluminare boost	30 s
Număr de acumuloare incluse	4
Flux luminos treapta 2	140 lm
Funcție de lanternă de buzunar	Focalizare
Valoare CRI	>80
Capacitate acumulator	1,6 Ah
Acumulator înlocuibil	da
Durată de iluminare treapta 2	5 h
Tip produs	Lanternă de buzunar

## Accesorii

Lanternă de buzunar cu LED și cu acumulator Tip 150	081363 150
Acumulator de schimb 16650	081365 16650