

**Cuplă rapidă cu racord la furtun, Ø interior racord furtun: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG0172 6
GTIN	4067263138112
Clasa articolului	00N

**Descriere****Execuție:**

Cuplaje cu închidere rapidă NW 7,2. Debit 1000 l/min (aer). Material alamă (lustruit). Presiune de exploatare: PN 35 bar / temperatură: -20 °C până la +100 °C.

**Caracteristică:**

Conținut 10 bucăți

**Descriere tehnică**

Ø interior racord furtun	6 mm
Valoare debit	1000 l/min
Presiune maximă de lucru	35 bar
Tip produs	Cuplaj

**Accesorii**

Cuplă rapidă cu racord la furtun Ø interior racord furtun 6 mm

---

080172 6