


**Garant****Cuplaje de siguranță Filet interior, Filet interior de racordare: 1/4inch****Date comandă**

Numărul de comandă	GG0271 1/4
GTIN	4067263138174
Clasa articolului	00N

**Descriere****Execuție:**

Cuplajul de siguranță GARANT este ultraperformant, este fabricat din oțel galvanizat și are o capacitate de debit extrem de mare. Tip nou, îmbunătățit, de operare cu o singură mână. Debit: 2250 l/min, presiune maximă de lucru 16 bar. Corespunde standardului ISO 4414 și EN 983.

**Caracteristică:**

Conținut 5 bucăți

**Notă:**

Nipluri recomandate la Cod 080290 – 080293.

**Seria GARANT corespunde standardului european 7,6 (Ø nominal 7,6 mm, profil european) și este compatibilă cu toate sistemele uzuale.**

**Descriere tehnică**

Presiune maximă de lucru	16 bar
Filet interior de racordare	1/4 inch
Valoare debit	2250 l/min
Tip produs	Cuplaj

---

## Accesorii

Cuplaj de siguranță cu filet interior  
Filet interior Filet interior de racordare 1/4 inch

080271 1/4

Niplu cu filet interior  
Set de 5 piese Filet interior de racordare 1/4 inch

080291 1/4