



KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuțe amovibile Prindere combinată, 3xD, Ø DC: 17mm



Date comandă

Numărul de comandă	235502 17
GTIN	4047109024373
Clasa articolului	24P

Descriere

Execuție:

Cu prindere combinată.

- Canale de răcire optimizate pentru evacuarea în siguranță a așchiilor.
- Unghiul de vârf la 174° pentru baza găurii aproape plană.

Aplicație:

- Utilizare fixă și rotativă.
- Pentru condiții dificile de găurire (strat de oxizi la laminare, coturi din fontă, găurire întreruptă).
- Pentru găuri cu toleranță de $\pm 0,2$ mm.

Cu plăcuțe amovibile Cod 236520 – 236576.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de fixare (fără plăcuțe amovibile).

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	20 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOEX 050204 13-..
Număr de dinți Z	1
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Lungime utilă L ₁	51 mm
Lungimea cozii L _s	50 mm

Serie	KUB Quatron®
Ø nominal D	17
Lungimea totală L	125 mm
Lungime activă L _A	75 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	3×D
Coadă tip	DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizare găurire	Găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat găurire transversală
Utilizare găurire	convex
Utilizare găurire	Găurire transversală
Utilizare găurire	Găurire în set
Utilizare găurire	Pătrundere cu boltă
Utilizare găurire	Scurgere oblică
Utilizare găurire	Găurire oblică
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 6IP1	239652 6IP1
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,6 Nm	211750 0,6