



## Cuplaj industrial Filet exterior, Racord filet exterior: 1/4inch



### Date comandă

Numărul de comandă	GG0230 1/4
GTIN	4067263138235
Clasa articolului	00N

### Descriere

#### Execuție:

Cuplaj industrial construit pentru un debit mare optimizat de 2000 l/min (aer), **NW 7,8**. Cuplaj cu închidere rapidă pe o parte, de înaltă calitate și robust. Valvă cu curgere liniară, debite extrem de mari, scădere mică a presiunii, durabilitate mare, siguranță mare în funcționare și etanșeitate absolută.

Presiune de exploatare: PN 35 bar / temperatură: -20 °C până la +100 °C.

#### Caracteristică:

Conținut 5 bucăți

#### Material:

Alamă nichelată, manșon din oțel călit și nichelat.

### Descriere tehnică

Material	Alamă
Racord filet exterior	1/4 inch
Presiune maximă de lucru	35 bar
Valoare debit	2000 l/min

Tip produs

Cuplaj

---

**Accesorii**Cuplaj industrial  
Filet exterior Racord filet exterior 1/4 inch

080230 1/4