

Garant**Cuplaje de siguranță Branșament pentru furtun, Ø interior racord furtun (deschidere nominală): 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG0272 8
GTIN	4067263138204
Clasa articolului	00N

Descriere**Execuție:**

Cuplajul de siguranță GARANT este ultraperformant, este fabricat din oțel galvanizat și are o capacitate de debit extrem de mare. Tip nou, îmbunătățit, de operare cu o singură mână. Debit: 2250 l/min, presiune maximă de lucru 16 bar. Corespunde standardului ISO 4414 și EN 983.

Caracteristică:

Conținut 5 bucăți

Notă:

Nipluri recomandate la Cod 080290 – 080293.

Seria GARANT corespunde standardului european 7,6 (Ø nominal 7,6 mm, profil european) și este compatibilă cu toate sistemele uzuale.

Descriere tehnică

Presiune maximă de lucru	16 bar
Ø interior racord furtun (deschidere nominală)	8 mm
Valoare debit	2250 l/min

Tip produs

Cuplaj

Accesorii

Cuplaj de siguranță cu ștuț pentru furtun
Branșament pentru furtun Ø interior racord furtun (deschidere nominală) 8 mm

080272 8

Niplu cu ștuț pentru furtun
Set de 5 piese Ø interior racord furtun (deschidere nominală) 8 mm

080292 8

Niplu cu Stream-Line Ø interior racord furtun (deschidere nominală) 8 mm

080293 8