



## KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuțe amovibile Prindere combinată, 3xD, Ø DC: 37,5mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 235502 37,5   |
| GTIN               | 4047109026940 |
| Clasa articolului  | 24P           |

### Descriere

#### Execuție:

##### Cu prindere combinată.

- Canale de răcire optimizate pentru evacuarea în siguranță a așchiilor.
- Unghiul de vârf la 174° pentru baza găurii aproape plană.

#### Aplicație:

- Utilizare fixă și rotativă.
- Pentru condiții dificile de găurire (strat de oxizi la laminare, coturi din fontă, găurire întreruptă).
- Pentru găuri cu toleranță de  $\pm 0,2$  mm.

Cu plăcuțe amovibile Cod 236520 – 236576.

#### Livrare:

Inclusiv șuruburi de fixare (fără plăcuțe amovibile).

#### Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

### Descriere tehnică

|  |                      |
|--|----------------------|
| Ø cozii D <sub>s</sub>                   | 32 mm                |
| Lungime utilă L <sub>1</sub>             | 114 mm               |
| Număr de dinți Z                         | 1                    |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                | SOEX 120508 44-..    |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Lungimea cozii L <sub>s</sub>            | 60 mm                |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Serie  | KUB Quatron®                     |
| Ø nominal D  | 37,5                             |
| Lungimea totală L  | 213 mm                           |
| Lungime activă L <sub>A</sub>                                    | 153 mm                           |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la | 3×D                              |
| Coadă tip  | DIN 6535 HE, DIN 6595            |
| Utilizare găurire  | Găurire de centruire             |
| Utilizare găurire  | Condiționat găurire transversală |
| Utilizare găurire  | convex                           |
| Utilizare găurire  | Găurire transversală             |
| Utilizare găurire  | Găurire în set                   |
| Utilizare găurire  | Pătrundere cu boltă              |
| Utilizare găurire  | Scurgere oblică                  |
| Utilizare găurire  | Găurire oblică                   |
| Răcire interioară  | da                               |
| Tip produs   | Burghiu cu plăcuțe amovibile     |

## Accesorii

|   |             |
|---|-------------|
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP                                    | 674252 20IP |
| Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch<br>Lungimea totală 50 mm                                   | 659874 50   |
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 20IP  | 239652 20IP |
| Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm | 659906 1600 |