

HOLEX**Set de bază, Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet: 14/M12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	375450 14/M12
GTIN	4067263133315
Clasa articolului	32X

Descriere**Execuție:**

Elemente de șuruburi călite, clasa de rezistență 8.8.

Conținut:

Înălțimi de prindere la 2 puncte de prindere în mm: 150

Înălțimi de prindere la 4 puncte de prindere în mm: 115

Bridă de prindere cu dantură în trepte: 2 buc. x măr. 14x100 mm; 2 buc. x măr. 14x150 mm

Șuruburi pentru canale în T, cl. de rez. 8,8: 4x M12x14x50 mm; 4x M12x14x125 mm

Suporturi, danturate LxLăxÎ în mm: 4x măr. 2 (38x31x66); 4x măr. 3 (67x31x117)

Prezoane cl. de rez. 8,8 în mm: 4x M12x125

Piuliță hexagonală (1,5 d înălțime): 4x M12

Disc pentru unelte de prindere: 4x M12

Piuliță lungă: 4x M12

Greutate în kg: 8,5

Dimensiuni exterioare carton în mm: 275x125x65

Descriere tehnică

Tip produs	Șurub de strângere
------------	--------------------

