



**Șurubelniță dinamometrică cu suport pentru biți de 1/4 inch, cu scală, declanșare automată, moment maxim de rotație: 600cNm**



## Date comandă

Numărul de comandă	659985 600
GTIN	4000896260065
Clasa articolului	630

## Descriere

### Execuție:

- Lizibilitate excelentă datorită afișajului cu cifre mari și clare.
- Cursă scurtă de declanșare de 36° cu semnal clar audibil.
- Suport pentru biți (1/4 inch - D 6,3 / F 6,3) cu eliberare rapidă – schimbare rapidă a biților cu o singură mână.
- "Funcția de clichet" cu mecanism de rotire liberă, comutabilă la dreapta - stânga - fixă permițând lucrul rapid prin urmărirea lină la acționarea conexiunilor cu șurub, chiar și în spații înguste
- Mecanism de declanșare din oțel de scule înalt aliat - uzură redusă.
- Depășirea valorii este împiedicată de ambreiajul de suprasarcină („Slipper”).
- Stare de blocare ușor de recunoscut prin intermediul simbolurilor de blocare.
- Sistem din 2 componente fabricat din plastic de înaltă calitate, armat cu fibră de sticlă și zone de prindere TPE mai moi.
- Direcția de acționare la „stânga” permite slăbirea fără limitarea cuplului.
- „Made in Germany”

Cu mâner tip T

### Funcționare:

Șurubelnița se declanșează audibil și perceptibil atunci când este atinsă valoarea setată și este imediat pregătită pentru utilizarea repetată.

### Standard:

Verificat conform **DIN EN ISO 6789**.

**Precizie:**

± 6 %.

**Descriere tehnică**

Principiu de declanșare	Cuplaj mecanic anti-alunecare
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Procedeu de măsurare	Moment de rotație
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±6 %
Citire comutabilă	Nm
Citire comutabilă	cNm
Momentul maxim	600 cNm
Feedback	de declanșare
Direcția de strângere	Strângere pe dreapta
Afișaj	analog
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	10 cNm
Intervalul momentului de torsiune	100 - 600 cNm
Lungimea totală L	198 mm
Intervalul momentului de torsiune	1 - 6 Nm
Tehnică de măsurare	meccanic
Formă de conectare	Suport pentru biți 1/4 inch
Suport pentru biți	D 6,3
Suport pentru biți	F 6,3
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Datele pot fi protocolate	nu
Calibrarea	O1
Semnal de declanșare	tactil
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Standard	DIN EN ISO 6789

## Fișă de date

Moment de rotație, reglat fix	nu
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică

### Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/659985-600>