



Surubelniță dinamometrică cu suport pentru biți de 1/4 inch, cu scală, declanșare automată, moment maxim de rotație: 30cNm



Date comandă

Numărul de comandă	659985 30
GTIN	4000896260027
Clasa articolului	630

Descriere

Execuție:

- **Lizibilitate excelentă datorită afișajului cu cifre mari și clare.**
- **Cursă scurtă de declanșare de 36° cu semnal clar audibil.**
- **Suport pentru biți (1/4 inch - D 6,3 / F 6,3) cu eliberare rapidă – Schimbare rapidă a biților cu o singură mână.**
- **”Funcția de clichet” cu mecanism de rotire liberă, comutabilă la dreapta - stânga - fixă permițând lucrul rapid prin urmărirea lină la acționarea conexiunilor cu șurub, chiar și în spații înguste**
- **Mecanism de declanșare din oțel de scule înalt aliat - uzură redusă.**
- **Depășirea valorii este împiedicată de ambreiajul de suprasarcină („Slipper”).**
- **Stare de blocare ușor de recunoscut prin intermediul simbolurilor de blocare.**

Standard:

Verificat conform **DIN EN ISO 6789.**

Precizie:

± 6 %.

Descriere tehnică

Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Principiu de declanșare	Cuplaj mecanic anti-alunecare
Afișaj	analog
Intervalul momentului de torsiune	2 - 30 cNm
Semnal de declanșare	tactil

Fișă de date

Datele pot fi protocolate	nu
Calibrarea	O1
Formă de conectare	Suport pentru biți 1/4 inch
Intervalul momentului de torsiune	0,02 - 0,3 Nm
Direcția de strângere	Strângere pe dreapta
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	0,2 cNm
Standard	DIN EN ISO 6789
Feedback	de declanșare
Tehnică de măsurare	mecanic
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±6 %
Suport pentru biți	D 6,3
Suport pentru biți	F 6,3
Procedeu de măsurare	Moment de rotație
Lungimea totală L	196 mm
Citire comutabilă	Nm
Citire comutabilă	cNm
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Moment de rotație, reglat fix	nu
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/659985-30>