

Garant GRIDLINE

Cadru coloană pentru tija de blocare, Sertare cu adâncime 20G, Înălțime: 2000mm



Date comandă

Numărul de comandă	998210 2000
GTIN	4067263138624
Clasa articolului	91R

Descriere

Execuție:

Tablă de oțel cu întăriri, bine sudată. Barele portante verticale sunt prevăzute cu găuri la intervale de 25 : 25 mm, pentru prinderea sertarelor, a rafturilor culisante și a rafturilor de depozitare. Flanșă de pardoseală cu bucsă filetată pentru compensarea înălțimii și ancorarea în pardoseală. Include orificii pentru fixarea suportului pentru încuietorile cu o singură mână nr. 998290 și 998292.

Adaptat pentru:

Sisteme de rafturi pentru sertare, echipamente pentru containere.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Din cauza pericolului de răsturnare, ancorarea în podea este obligatorie!

Descriere tehnică

Înălțime	2000 mm
Lățimea cadrului	53 mm

Fișă de date

Domeniu de utilizare	Echipament pentru containere
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Sertare cu adâncime 20G
Adâncime	580 mm
Tip produs	Cadrul coloanei