

Garant GRIDLINE

**Cadru coloană pentru tija de blocare, Sertare cu adâncime 24G, Înălțime: 2200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	998215 2200
GTIN	4067263138679
Clasa articolului	91R

**Descriere****Execuție:**

Tablă de oțel cu întăriri, bine sudată. Barele portante verticale sunt prevăzute cu găuri la intervale de 25 : 25 mm, pentru prinderea sertarelor, a rafturilor culisante și a rafturilor de depozitare. Flanșă de pardoseală cu bucsă filetată pentru compensarea înălțimii și ancorarea în pardoseală. Include orificii pentru fixarea suportului pentru încuietorile cu o singură mână nr. 998290 și 998292.

**Adaptat pentru:**

Sisteme de rafturi pentru sertare, echipamente pentru containere.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Din cauza pericolului de răsturnare, ancorarea în podea este obligatorie!

**Descriere tehnică**

Domeniu de utilizare	Echipament pentru containere
Lățimea cadrului	53 mm

Înălțime	2200 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Sertare cu adâncime 24G
Adâncime	680 mm
Tip produs	Cadrul coloanei