

**KOMET® Adaptor de comutare pentru M03Speed, Ø Dmin: 38mm****Date comandă**

Numărul de comandă	238372 38
GTIN	4047109079786
Clasa articolului	24I

Descriere tehnică

Cale de ajustare aproximativă S	6,5 mm
Cerc de rotire Ø D2 prelucrare spre înainte	Ø-3,2 mm
Turație maximă	31000 min ⁻¹
Ø minim D _{min}	38
Înălțime H	17,5 mm
Suport de plăcuțe	238374 38-50
Ø arborelui	38 - 51 mm
Cap de alezat	238370 38
Tip produs	Sculă de alezat

Accesorii

KOMET® Suport de plăcuțe 90° pentru M03Speed înainte
Recomandat pentru M03 referință 38-50

238374 38-50

KOMET® M03Speed Cap de alezat Ø Dmin 38 mm

238370 38