

**Adaptor de comutare KOMET® pentru M03Speed, Ø Dmin: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	238372 50
GTIN	4047109079793
Clasa articolului	24I

Descriere tehnică

Înălțime H	17,5 mm
Ø minim D _{min}	50
Suport de plăcuțe	238374 38-50
Cale de ajustare aproximativă S	6,5 mm
Ø arborelui	50 - 63 mm
Cerc de rotire Ø D2 prelucrare spre înainte	Ø-3,5 mm
Turație maximă	24000 min ⁻¹
Cap de alezat	238370 38
Tip produs	Sculă de alezat

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/238372-50>

