



Adaptor de comutare KOMET® pentru M03Speed, Ø Dmin: 62mm



Date comandă

Numărul de comandă	238372 62
GTIN	4047109077164
Clasa articolului	24I

Descriere tehnică

Ø minim D _{min}	62
Ø arborelui	62 - 83 mm
Cerc de rotire Ø D2 prelucrare spre înainte	55 mm
Înălțime H	23 mm
Turație maximă	18500 min ⁻¹
Cale de ajustare aproximativă S	10 mm
Suport de plăcuțe	238374 62-82
Cap de alezat	238370 62
Tip produs	Sculă de alezat

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/238372-62>

