

Centură de fixare 2 piese pentru fixare cu clichet și cârlig ascuțit, Lungime: 10m



Date comandă

Numărul de comandă	086220 10
GTIN	4049924500087
Clasa articolului	08Z

Descriere

Execuție:

Benzi din poliester foarte puternice și cu întindere redusă cu acoperire de PU durabilă (EN 12195-2). Clichete robuste rezistente la coroziune și cârlige ascuțite cu utilizare simplă.

Aplicație:

Pentru **fixarea pe podea, prinderea și fixarea** componentelor în atelier și la asigurarea transportului.

Notă:

Centurile de fixare nu au cod de culoare. Culoarele pot fi ușor diferite.

Descriere tehnică

Forță de pretensionare la forța manuală (50 daN)	300 daN
Lățimea centurii	50 mm
Lungime	10 m
Forță de prindere maximă LC	2000 daN
Standard	EN12195-2
Tip produs	Chingă de strângere