



KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuțe amovibile Prindere combinată, 3xD, Ø DC: 34mm



Date comandă

Numărul de comandă	235502 34
GTIN	4047109026452
Clasa articolului	24P

Descriere

Execuție:

Cu prindere combinată.

- Canale de răcire optimizate pentru evacuarea în siguranță a așchiilor.
- Unghiul de vârf la 174° pentru baza găurii aproape plană.

Aplicație:

- Utilizare fixă și rotativă.
- Pentru condiții dificile de găurire (strat de oxizi la laminare, coturi din fontă, găurire întreruptă).
- Pentru găuri cu toleranță de $\pm 0,2$ mm.

Cu plăcuțe amovibile Cod 236520 – 236576.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de fixare (fără plăcuțe amovibile).

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOEX 120508 44-..
Număr de dinți Z	1
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 20IP (6,3 Nm)
Ø cozii D _s	32 mm
Lungime utilă L ₁	102 mm
Lungimea cozii L _s	60 mm

Serie	KUB Quatron®
Ø nominal D	34
Lungimea totală L	191 mm
Lungime activă L _A	131 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	3×D
Coadă tip	DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizare găurire	Găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat găurire transversală
Utilizare găurire	convex
Utilizare găurire	Găurire transversală
Utilizare găurire	Găurire în set
Utilizare găurire	Pătrundere cu boltă
Utilizare găurire	Scurgere oblică
Utilizare găurire	Găurire oblică
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 20IP	239652 20IP
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600