



KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 3×D, Ø DC: 17mm



Date comandă

Numărul de comandă	235505 17
GTIN	4047109025974
Clasa articolului	24P

Descriere

Execuție:

Cu coadă ABS®.

Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 236520 – 236576.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de fixare (fără plăcuțe amovibile).

Notă:

A se utiliza doar în cazul condițiilor **stabile** de funcționare a mașinii.

Găurire cu deplasare a axului până la $V_{max} = 0,25$ mm, de exemplu, cu dispozitivul excentric de ajustare Cod 239010 – 239012.

Ø maxim = D+0,5mm poate fi obținut prin modulare.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descriere tehnică

Ø cozii ABS® D _s	50 mm
Număr de dinți Z	1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOEX 050204 13-..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Lungime utilă L ₁	51 mm
Serie	KUB Quatron®

Ø nominal D	17
Lungimea totală L	117 mm
Lungime activă L _A	86 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	3×D
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat găurire transversală
Utilizare găurire	Găurire transversală
Utilizare găurire	Găurire în set
Utilizare găurire	Pătrundere cu boltă
Utilizare găurire	Scurgere oblică
Utilizare găurire	Găurire oblică
Utilizare găurire	convex
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Set de șuruburi de strângere Torx Plus®10 buc. Acționare 6IP1	239652 6IP1
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,6 Nm	211750 0,6