

**KOMET® Suport, SK 40, ABS® Ø d: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	239000 32
GTIN	4047109045088
Clasa articolului	29W

**Descriere****Execuție:**

- Formă AD/B
- Suport echilibrat la Q 6,3 la 8000 1/min.
- Cu sistem de răcire internă.

**Standard:****DIN 69871****Livrare:****Livrare completă cu șaibă de etanșare și setul de conversie pentru forma AD.****Notă:**

Alte suporturi cu prindere ABS® la cerere.

**Descriere tehnică**

Lungimea proeminenței L <sub>1</sub>	19 mm
Lungime activă A	50 mm
Ø cozii ABS® D <sub>s</sub>	32 mm
Suport	SK 40
Coadă tip	ABS
Normă pentru suport	DIN 69871
Forma	ADB

Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min <sup>-1</sup>
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport ABS