



Adaptor de comutare KOMET® pentru M03Speed, Ø Dmin: 128mm



Date comandă

Numărul de comandă	238372 128
GTIN	4047109073791
Clasa articolului	24I

Descriere tehnică

Suport de plăcuțe	238374 100-166
Înălțime H	26 mm
Cerc de rotire Ø D2 prelucrare spre înainte	109 mm
Turație maximă	10000 min ⁻¹
Cale de ajustare aproximativă S	20 mm
Ø minim D _{min}	128
Ø arborelui	128 - 169 mm
Cap de alezat	238370 100
Tip produs	Sculă de alezat

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/238372-128>

