



Adaptor de comutare KOMET® pentru M03Speed, Ø Dmin: 166mm



Date comandă

Numărul de comandă	238372 166
GTIN	4047109073807
Clasa articolului	24I

Descriere tehnică

Turație maximă	8000 min ⁻¹
Ø minim D _{min}	166
Înălțime H	26 mm
Suport de plăcuțe	238374 100-166
Cerc de rotire Ø D2 prelucrare spre înainte	166 mm
Cale de ajustare aproximativă S	20,5 mm
Ø arborelui	166 - 206 mm
Cap de alezat	238370 100
Tip produs	Sculă de alezat

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/238372-166>

