


**VNGA 160408, PT600M, Domeniu de utilizare: GG****Date comandă**

Numărul de comandă	255857 GG
GTIN	4960664546688
Clasa articolului	25F

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile ceramice cu strat de acoperire **MEGACOAT**.

Categorie: PT600M

Formă: T02025

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f : 0,15 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 550 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Avans f	0,15 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Domeniu de utilizare	Fontă
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Condiție de tăiere	continuă

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Formă	T02025
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 550 m/min
Categorie	PT600M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Ceramică
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNGA 160408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Caracteristici nume produs	PT600M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire