

**CNGA 120404, PT600M, Domeniu de utilizare: HART****Date comandă**

Numărul de comandă	255803 HART
GTIN	4960664545513
Clasa articolului	25F

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile ceramice cu strat de acoperire **MEGACOAT**.

Categorie: PT600M

Formă: S02025

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 0,9 mm

Avans f : 0,1 - 0,25 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 80 - 200 m/min

Descriere tehnică

Formă	S02025
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Domeniu de utilizare	DUR
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 200 m/min

Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 0,9 mm
Categorie	PT600M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Ceramică
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNGA 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Caracteristici nume produs	PT600M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire