


KOMET® Suport, HSK-A 63, ABS® Ø d: 40mm

Date comandă

Numărul de comandă	239020 40
GTIN	4047109038820
Clasa articolului	29W

Descriere
Execuție:

- Suport echilibrat la Q 6,3 la 10.000 1/min.
- Cu sistem de răcire internă.

Standard:
DIN 69893
Notă:

Alte suporturi cu prindere ABS® la cerere.

Descriere tehnică

Ø cozii ABS® D _s	40 mm
Lungime activă A	60 mm
Lungimea proeminenței L ₁	34 mm
Suport	HSK-A 63
Coadă tip	ABS
Normă pentru suport	DIN 69893
Răcire interioară	da
Ø exterior d ₁	63 mm
Tip produs	Suport ABS

