

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250018 25/16
GTIN	4045197654311
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	16 mm
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Portplăcuță	259031 35
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 11
Set de arcuri	259044 6
Set de știfturi elastice	259047 4
Lungime cap L ₁	33 mm
Pârghie cu articulație	259015 12
Mărime coadă	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606..
Cod ISO Suport	PCLNR/L 2525M16
Lungimea totală L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 4	259047 4
Set de arcuri 10 bucăți Tip 6	259044 6
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 11	259018 11
Pârghie cu articulație Tip 12	259015 12
Portplăcuță Tip 35	259031 35