


**Garant**
**Cuțit de strunjit tip eco scurt, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/12 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250013 16/12
GTIN	4045197649805
Clasa articolului	21U

**Descriere**
**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: PCLNR/L 1620X12

Plăcuță amovibilă compatibilă: CN.. 1204..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 25 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 34 mm

Lungimea totală L: 81 mm

Portplăcuță: 259031 11

**Descriere tehnică**

Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Arc	259046 1
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Cod ISO Suport	PCLNR/L 1620X12

Pârghie cu articulație	259015 3
Mărimea plăcuței	12 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	34 mm
Mărime coadă	16 mm
Portplăcuță	259031 11
Lungimea totală L	81 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 2	259018 2
Portplăcuță Tip 11	259031 11
Arc Tip 1	259046 1
Pârghie cu articulație Tip 3	259015 3