

 KOMET

KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 3×D, Ø DC: 28,5mm

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 235505 28,5 |
| GTIN | 4047109026704 |
| Clasa articolului | 24P |

Descriere
Execuție:

Cu coadă ABS®.

Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 236520 – 236576.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de fixare (fără plăcuțe amovibile).

Notă:

A se utiliza doar în cazul condițiilor **stabile** de funcționare a mașinii.

Găurire cu deplasare a axului până la $V_{max} = 0,25$ mm, de exemplu, cu dispozitivul excentric de ajustare Cod 239010 – 239012.

Ø maxim = D+0,5mm poate fi obținut prin modulare.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|--|-----------------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | SOEX 090408 32-.. |
| Ø cozii ABS® D _s | 50 mm |
| Număr de dinți Z | 1 |
| Lungime utilă L ₁ | 87 mm |
| Serie | KUB Quatron® |

| | |
|--|----------------------------------|
| Ø nominal D | 28,5 |
| pentru Ø inch | 1 1/8 inch |
| Lungimea totală L | 153 mm |
| Lungime activă L _A | 122 mm |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la | 3×D |
| Coadă tip | ABS |
| Utilizare găurire | Găurire de centruire |
| Utilizare găurire | Condiționat găurire transversală |
| Utilizare găurire | Găurire transversală |
| Utilizare găurire | Găurire în set |
| Utilizare găurire | Pătrundere cu boltă |
| Utilizare găurire | Scurgere oblică |
| Utilizare găurire | Găurire oblică |
| Utilizare găurire | convex |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Burghiu cu plăcuțe amovibile |

Accesorii

| | |
|---|--------------|
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 15IP1 | 239652 15IP1 |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,8 Nm | 211750 2,8 |