

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 32/16mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250018 32/16  |
| GTIN               | 4045197649973 |
| Clasa articolului  | 21T           |

**Descriere tehnică**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Mărime coadă                        | 32 mm               |
| Lățimea funcțională L <sub>4</sub>  | 40 mm               |
| Pârghie cu articulație              | 259015 12           |
| Mărimea plăcuței                    | 16 mm               |
| Lungime cap L <sub>1</sub>          | 40 mm               |
| Șurub pentru pârghia cu articulație | 259018 11           |
| Set de arcuri                       | 259044 6            |
| Portplăcuță                         | 259031 35           |
| Set de știfturi elastice            | 259047 4            |
| Cod ISO Suport                      | PCLNR/L 3232P16     |
| Plăcuță amovibilă compatibilă       | CN.. 1606..         |
| Lungimea totală L                   | 170 mm              |
| Standard                            | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare                    | pe dreapta          |
| Răcire interioară                   | nu                  |
| Unghi de reglare κ                  | 95 grad             |

## Fișă de date

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Utilizare  | Strunjire frontală                  |
| Utilizare  | Strunjire longitudinală pe exterior |
| Tip produs | Cuțit de strunjit                   |

### Accesorii

|  |           |
|--|-----------|
| Pârghie cu articulație Tip 12              | 259015 12 |
| Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 11 | 259018 11 |
| Set de arcuri 10 bucăți Tip 6              | 259044 6  |
| Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 4   | 259047 4  |
| Portplăcuță Tip 35                         | 259031 35 |