

Garant**Cuțit de strunjire tip Eco PCLNL 95°, pentru plăcuțe amovibile CN., pe stânga****Date comandă**

Numărul de comandă	250013 20/12
GTIN	4045197649812
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	PCLNR/L 2020X12
Arc	259046 1
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 2
Lungime cap L ₁	34 mm
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Mărime coadă	20 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Parghie Cu Articulație	259015 3

Fișă de date

Portplăcuță	259031 11
Lungimea totală L	93 mm
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/250013-20/12>