

**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 32/19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250018 32/19
GTIN	4045197649980
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de știfturi elastice	259047 5
Mărimea plăcuței	19 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1906..
Lungime cap L <sub>1</sub>	40 mm
Cod ISO Suport	PCLNR/L 3232P19
Portplăcuță	259031 36
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 13
Set de arcuri	259044 7
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	40 mm
Pârghie cu articulație	259015 13
Mărime coadă	32 mm
Lungimea totală L	170 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

---

## Accesorii

Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 13	259018 13
Pârgă cu articulație Tip 13	259015 13
Portplăcuță Tip 36	259031 36
Set de arcuri 10 bucăți Tip 7	259044 7