

Garant

Cuțit de strunjire tip eco QT, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm



Date comandă

Numărul de comandă	250010 25/12
GTIN	4045197648341
Clasa articolului	21U

Descriere

Execuție:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului.

Combi-nați avantajele Garant eco cu cele ale înlocuirii plăcuțelor fără cheie.

Se deblochează apăsând butonul – se schimbă plăcuța – se apasă brida.

Timpul de schimbare se reduce semnificativ.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: DCLNR/L 2525X12

Plăcuță amovibilă compatibilă: CN.. 1204..

Lățimea funcțională L₄: 32 mm

Lungime cap L₁: 32 mm

Lungimea totală L: 103,5 mm

Portplăcuță: 259031 11

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..

șurub pentru portplăcuță	259025 1
Mărime coadă	25 mm
Cod ISO Suport	DCLNR/L 2525X12
Bridă	259038 7
Mărimea plăcuței	12 mm
Portplăcuță	259031 11
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Lungimea totală L	103,5 mm
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Gheară de strângere Tip 7	259038 7
Șurub pentru portplăcuță Tip 1	259025 1
Gheară de strângere	259351
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub pentru portplăcuță	259167
Gheară de strângere Tip 11	259038 11
Portplăcuță	259214
Gheară de strângere	259531
Portplăcuță Tip 11	259031 11

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15