



Aparat de curățat cu ultrasunete Elmasonic Easy, Tip: 3



Date comandă

Numărul de comandă	082003 3
GTIN	4250004100664
Clasa articolului	04S

Descriere

Execuție:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, produse de șlefuire și lustruire, resturilor de vopsea, agenților de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafețele, chiar și din zonele greu accesibile, protejând foarte bine elementele care trebuie curățate. A se folosi lichid de curățare special, puternic în funcție de murdărie și substanța activă. Piesa supusă curățării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curățare.

Performante și orientate către începători - acestea sunt dispozitivele de curățare cu ultrasunete din seria Elmasonic Easy.

- **2 moduri de ultrasunete.**
- **Temperatura poate fi reglată în trepte de 5 °C.**
- **Selector electronic și afișaj LED pentru toate stările de funcționare.**
- **Feedback sonor și vizual privind starea de funcționare.**
- **Tub din oțel inoxidabil tras.**

Funcționare:

IP20: Protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12 \text{ mm}$, dar trebuie evitată totuși atingerea; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Livrare:

Fără coș.

Notă:

Fișă de date

Produse de curățare cu ultrasunete și substanțe de protecție anticorozivă pot fi găsite la codurile 088015 – 088019. Coșul de utilizare potrivit găsiți la codul 082101.

Descriere tehnică

Lungime dispozitiv	305 mm
Lățime dispozitiv	190 mm
Tensiune nominală	220 - 240 V
Lungime coș de utilizare	195 mm
Înălțime dispozitiv	230 mm
Volum cuvă de curățare	3 l
Volum	2,7 l
Greutate	3,3 kg
Lățimea coșului de utilizare	105 mm
Înălțime cuvă de curățare	95 mm
Lățime cuvă de curățare	120 mm
Putere absorbită	80 W
Putere de încălzire	200 W
Clasă de protecție IP	IP 20
Lungime cuvă de curățare	220 mm
Denumirea producătorului	Elmasonic Easy 3L
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
volum de lucru recomandat	1,2 l
Tip produs	Aparat de curățat cu ultrasunete