



Dispozitiv de uscare, Tip: 12



Date comandă

Numărul de comandă	082005 12
GTIN	4250004103788
Clasa articolului	04S

Descriere

Execuție:

Dispozitivele de uscare Elma Dry sunt concepute pentru utilizarea în producție, ateliere și Service. După curățarea într-o baie cu ultrasunete, piesele curățate sunt mai întâi clătite în Elma Sink (cod 082004) și apoi uscate simplu și convenabil în Elma Dry. Echipat cu **sufiante de aer rece și fierbinte (70 °C)**, chiar și părțile sensibile pot fi uscate ușor. În modul de funcționare cu aer rece, piesele pot fi răcite rapid. Capacul este prevăzut cu fante de ventilație care creează turbulențe maxime de aer și deviază aerul umed spre exterior. În același timp, capacul reduce și consumul de energie. **Filtrul de praf** de pe partea inferioară poate fi înlocuit și previne recontaminarea pieselor curățate de praful din aerul încăperii (finețe filtru 3ppi). Datorită opririi de siguranță la atingerea temperaturii limită, dispozitivele Elma Dry sunt **foarte sigure pentru utilizator și delicate cu materialele**.

Adaptat pentru:

Coș de utilizare Cod 082101: Ref. 12

Livrare:

Fără coș. 1x Elma Dry 120; capac 1x; 1x cablu de alimentare cu conexiune pentru aparate frigorifice (lungime 2 m); 1x instrucțiuni de operare.

Notă:

Coșurile de utilizare potrivite le găsiți la cod 082101.

Descriere tehnică

Putere absorbită	570 W
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lățime cuvă de curățare	215 mm
Putere de încălzire	550 W
Lungime coș de utilizare	275 mm
Înălțime cuvă de curățare	195 mm
Înălțime dispozitiv	322 mm
Înterupător pornit/ oprit	da
Lungime cuvă de curățare	275 mm
Tensiune nominală	220 - 240 V
Denumirea producătorului	Elma Dry 120
Lungime dispozitiv	362 mm
Greutate	6,1 kg
Lățime dispozitiv	285 mm
Volum	12 l
Debit volumetric aer	160 m ³ /h
Timp de încălzire	~ 15 min
Temperatură maximă	70 °C
sarcină maximă	7 kg
Tip produs	Aparat de curățat