

**Dispozitiv de uscare, Tip: 30****Date comandă**

Numărul de comandă	082005 30
GTIN	4250004103740
Clasa articolului	04S

Descriere**Execuție:**

Dispozitivele de uscare Elma Dry sunt concepute pentru utilizarea în producție, ateliere și Service. După curățarea într-o baie cu ultrasunete, piesele curățate sunt mai întâi clătite în Elma Sink (cod 082004) și apoi uscate simplu și convenabil în Elma Dry. Echipat cu **sufiante de aer rece și fierbinte (70 °C)**, chiar și părțile sensibile pot fi uscate ușor. În modul de funcționare cu aer rece, piesele pot fi răcite rapid. Capacul este prevăzut cu fante de ventilație care creează turbulențe maxime de aer și deviază aerul umed spre exterior. În același timp, capacul reduce și consumul de energie. **Filtrul de praf** de pe partea inferioară poate fi înlocuit și previne recontaminarea pieselor curățate de praful din aerul încăperii (finețe filtru 3ppi). Datorită opririi de siguranță la atingerea temperaturii limită, dispozitivele Elma Dry sunt **foarte sigure pentru utilizator și delicate cu materialele**.

Adaptat pentru:

Coș de utilizare Cod 082101: Ref. 30

Livrare:

Fără coș. 1× Elma Dry 300; capac 1×; 1× cablu de alimentare cu conexiune pentru aparate frigorifice (lungime 2 m); 1× instrucțiuni de operare.

Notă:

Coșurile de utilizare potrivite le găsiți la cod 082101.

Descriere tehnică

Lățime cuvă de curățare	270 mm
-------------------------	--------

Fișă de date

Lungime dispozitiv	568 mm
Înterupător pornit/ oprit	da
Înălțime dispozitiv	322 mm
Putere absorbită	1140 W
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lungime cuvă de curățare	475 mm
Denumirea producătorului	Elma Dry 300
Greutate	10,2 kg
Înălțime cuvă de curățare	195 mm
Volum	30 l
Putere de încălzire	1100 W
Lățime dispozitiv	347 mm
Tensiune nominală	220 - 240 V
Lungime coș de utilizare	475 mm
Debit volumetric aer	320 m ³ /h
Timp de încălzire	~ 15 min
Temperatură maximă	70 °C
sarcină maximă	12 kg
Tip produs	Aparat de curățat