

**DNGA 150604, PT600M, Domeniu de utilizare: GG****Date comandă**

Numărul de comandă	255815 GG
GTIN	4960664545674
Clasa articolului	25F

**Descriere****Execuție:**

Plăcuțe amovibile ceramice cu strat de acoperire **MEGACOAT**.

Categorie: PT600M

Formă: T02025

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avans  $f$ : 0,15 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 150 - 550 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Condiție de tăiere	continuă
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 550 m/min
Domeniu de utilizare	Fontă
Avans $f$	0,15 - 0,4 mm/rot

Formă	T02025
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Categorie	PT600M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Ceramică
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNGA 150604
Numărul de schimbări / tășuri	4
Caracteristici nume produs	PT600M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire