

**Garant****Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250019 16/09
GTIN	4045197654328
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Lungime cap L <sub>1</sub>	25 mm
Portplăcuță	259031 27
Set de știfturi elastice	259047 3
Cod ISO Suport	PCLNR/L 1616H09
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	20 mm
Mărime coadă	16 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Set de arcuri	259044 5
Pârghie cu articulație	259015 9
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Lungimea totală L	100 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad

## Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

### Accesorii

Set de arcuri 10 bucăți Tip 5	259044 5
Pârghie cu articulație Tip 9	259015 9
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Portplăcuță Tip 27	259031 27
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3