

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250018 16/09
GTIN	4045197649911
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Set de știfturi elastice	259047 3
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 6
Pârgă cu articulație	259015 9
Portplăcuță	259031 27
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Lungime cap L ₁	25 mm
Cod ISO Suport	PCLNR/L 1616H09
Mărime coadă	16 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Set de arcuri	259044 5
Lungimea totală L	100 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3
Pârghie cu articulație Tip 9	259015 9
Portplăcuță Tip 27	259031 27
Set de arcuri 10 bucăți Tip 5	259044 5
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6